

Garant**Kampinė jungtis su 1 kampine atrama, Gylis 400 mm, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990241 2000
GTIN	4062406114145
Produktų klasė	91I

Aprašymas**Modelis:**

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai (50×25×1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių/lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynos iš cinkuoto lakšto.

Tiekimo sudėtis:

Kampinė atrama, apatinė lentyna (kiekį žr. atitinkamam dydžiui). 1 kampinė atrama, 4 kampinės lentynos.

Spalva:

Šoninių rėmų korpusas, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengas milteliais**. Skersinių poros **visada** tamsiai pilkos RAL 7016.

Pastaba:

Kampine jungtimi galima sujungti tik 2 bazinius stelažus Nr. 990201 arba Nr. 990211.

Techninis aprašymas

Susimontuoja pats klientas	taip
maksimali lauko apkrova	900 kg
Sprendimas, kad kampe stovėtų atskiras elementas	ne

Lentynos gylis (matmuo B)	900 mm
Lentynos gylis	975 mm
Lentynos plotis	975 mm
Lentynos aukštis	2000 mm
Lentynos priekis (matmuo A)	777 mm
tinka jungti su stelažais, kurių gylis	400 mm
Lentynų skaičius	4
Stelažo surinkimui reikia jungiamųjų lentynų	taip
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	120 kg
Lentynos storis	38 mm
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 400 mm
Produkto rūšis	Kampo jungtis

Priedai

Kampinė lentyna, cinkuota, su skersinių rinkiniu Tinka jungti su stelažais, kurių gylis 400 mm

990370 400