

**Garant****Kampinė jungtis su 1 kampine atrama, Gylis 400 mm, Aukštis: 1200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990241 1200
GTIN	4062406114121
Produktų klasė	91I

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai (50×25×1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių/lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynos iš cinkuoto lakšto.

**Tiekimo sudėtis:**

Kampinė atrama, apatinė lentyna (kiekį žr. atitinkamam dydžiui). 1 kampinė atrama, 3 kampinės lentynos.

**Spalva:**

Šoninių rėmų korpusas, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengas milteliais**. Skersinių poros **visada** tamsiai pilkos RAL 7016.

**Pastaba:**

Kampine jungtimi galima sujungti tik 2 bazinius stelažus Nr. 990201 arba Nr. 990211.

**Techninis aprašymas**

Lentynos aukštis	1200 mm
Lentynos gylis	975 mm
maksimali lauko apkrova	900 kg

Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynų skaičius	3
tinka jungti su stelažais, kurių gylis	400 mm
Lentynos plotis	975 mm
Lentynos gylis (matmuo B)	900 mm
Sprendimas, kad kampe stovėtų atskiras elementas	ne
Lentynos priekis (matmuo A)	777 mm
Stelažo surinkimui reikia jungiamųjų lentynų	taip
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	120 kg
Lentynos storis	38 mm
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 400 mm
Produkto rūšis	Kampo jungtis

## Priedai

Kampinė lentyna, cinkuota, su skersinių rinkiniu Tinka jungti su stelažais, kurių gylis 400 mm

990370 400