

**Garant****Kampinė jungtis su 1 kampine atrama, Gylis 500 mm, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 990246 1000   |
| GTIN             | 4062406114176 |
| Produktų klasė   | 91I           |

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai (50×25×1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių/lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynos iš cinkuoto lakšto.

**Tiekimo sudėtis:**

Kampinė atrama, apatinė lentyna (kiekį žr. atitinkamam dydžiui). 1 kampinė atrama, 3 kampinės lentynos.

**Spalva:**

Šoninių rėmų korpusas, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais**. Skersinių poros **visada**tamsiai pilkos RAL 7016.

**Pastaba:**

Kampinė jungtimi galima sujungti tik 2 bazinius stelažus Nr. 990201 arba Nr. 990211.

**Techninis aprašymas**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Lentynos plotis             | 975 mm |
| Lentynos priekis (matmuo A) | 636 mm |
| Lentynos gylis              | 975 mm |

|   |  |
|---|--|
| Stelažo surinkimui reikia jungiamųjų lentynų                                  | taip   |
| Lentynos aukštis  | 1000 mm  |
| Lentynų skaičius  | 3  |
| tinka jungti su stelažais, kurių gylis  | 500 mm   |
| Sprendimas, kad kampe stovėtų atskiras elementas                              | ne   |
| maksimali lauko apkrova   | 900 kg   |
| Susimontuoja pats klientas  | taip   |
| Lentynos gylis (matmuo B)   | 972 mm   |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 120 kg   |
| Lentynos storis   | 38 mm  |
| Reguliuojamas aukštis kas   | 40 mm  |
| Spalvos pasirinkimas  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis   | Gylis 500 mm   |
| Produkto rūšis  | Kampo jungtis  |

## Priedai

Kampinė lentyna, cinkuota, su skersinių rinkiniu Tinka jungti su stelažais, kurių gylis 500 mm

990370 500