

**Garant****Rėmo kojos su metaline sienele, Gylis 400 mm, Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990291 800
GTIN	4062406114404
Produktų klasė	91I

**Aprašymas****Modelis:**

Su įpjovomis kabinamiems elementams kas 40 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose. Dėl perforuotos lakštinės skardos šoniniai elementai nestringa.

**Paskirtis:**

Baziniams ir pristatomiems stelažams Nr. 990201 – 990216, naudojami kaip tarpiniai arba galiniai rėmai.

**Spalva:**

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Lentynų pritaikymas	1-pusis
Aukštis	800 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
Galima montuoti kaip tarpinę sienele	taip
Plotis	400 mm

tinka surenkamam stelažui su lentynomis	taip
tinka stelažams, kurių gylis	400 mm
Lentynos aukštis	800 mm
tinka lentynoms, kurių aukštis	800 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 400 mm
Produkto rūšis	Šoniniai rėmai

## Priedai

Kampainių komplektas iš 2-jų dalių, tvirtinimui prie grindų	990399
Atraminės plokštelės aukščiui išlyginti Rinkinyje 10 vnt.	990398