

Garant**Rėmo kojos su metaline sienele, Gylis 400 mm, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990291 1000
GTIN	4062406114411
Produktų klasė	91I

Aprašymas**Modelis:**

Su įpjovomis kabinamiems elementams kas 40 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose. Dėl perforuotos lakštinės skardos šoniniai elementai nestringa.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams Nr. 990201 – 990216, naudojami kaip tarpiniai arba galiniai rėmai.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynos aukštis	1000 mm
tinka surenkamam stelažui su lentynomis	taip
Aukštis	1000 mm
Plotis	400 mm

tinka lentynoms, kurių aukštis	1000 mm
Galima montuoti kaip tarpinę sienelę	taip
Lentynų pritaikymas	1-pusis
tinka stelažams, kurių gylis	400 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 400 mm
Produkto rūšis	Šoniniai rėmai

Priedai

Kampainių komplektas iš 2-jų dalių, tvirtinimui prie grindų	990399
Atraminės plokštelės aukščiui išlyginti Rinkinyje 10 vnt.	990398