

Garant**Rėmo kojos su metaline sienele, Gylis 400 mm, Aukštis: 1200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990291 1200
GTIN	4062406114459
Produktų klasė	91I

Aprašymas**Modelis:**

Su įpjovomis kabinamiems elementams kas 40 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose. Dėl perforuotos lakštinės skardos šoniniai elementai nestringa.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams Nr. 990201 – 990216, naudojami kaip tarpiniai arba galiniai rėmai.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Aukštis	1200 mm
tinka stelažams, kurių gylis	400 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
tinka lentynoms, kurių aukštis	1200 mm
Galima montuoti kaip tarpinę sienelę	taip

Plotis	400 mm
Lentynų pritaikymas	1-pusis
tinka surenkamam stelažui su lentynomis	taip
Lentynos aukštis	1200 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 400 mm
Produkto rūšis	Šoniniai rėmai

Priedai

Atraminės plokštelės aukščiui išlyginti Rinkinyje 10 vnt.	990398
Kampainių komplektas iš 2-jų dalių, tvirtinimui prie grindų	990399