

Garant**ER įspraustinė labai trumpa, SK 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300445 32
GTIN	4062406114381
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. **Labai trumpas modelis su vidine precizine tvirtinimo veržle.** Puikia tinka darbui siaurose patalpose, labai stabilus.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499, forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle (vidine).

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308941 – 309448, užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309621.

Pjovimo technika: HPC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 30 mm

Išorinis Ø D: 40 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	30 mm
skirta ER cangėms	32 mm
Išorinis Ø D	40 mm

Rakto dydis SW	32 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	2-20 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo $\varnothing d 11 \text{ mm}$	309448 11
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d 14 \text{ mm}$	309377 14
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo $\varnothing d 8 \text{ mm}$	309002 8
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d 7 \text{ mm}$	309377 7
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo $\varnothing d 16 \text{ mm}$	309418 16
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d 19 \text{ mm}$	309377 19

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309414 14
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309378 18
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309416 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309002 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308981 19
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309377 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308986 6
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309418 8
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309418 20
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309001 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308986 3
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309448 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308986 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308981 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308981 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309000 9
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308986 14
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309376 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309000 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309001 13

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308981 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309414 18
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309416 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309416 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309000 13
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309378 12
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309418 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309000 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309002 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309002 14
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309416 11
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309377 6
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308981 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309000 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309001 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308986 17
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309448 14
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309378 6

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309001 6
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309376 14
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308986 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308981 5
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309378 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309448 12
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309432 4,5
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308986 5
ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309700 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309377 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308981 18
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309001 7
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309414 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309376 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308986 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309416 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308981 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308986 13
	309002 17

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309378 10
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309414 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309001 15
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309418 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309448 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309001 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309002 18
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309377 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308981 14
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309376 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309002 16
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309432 11
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309418 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309001 18
ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms Skirta ER 32	309617 32
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308981 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309002 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309000 15

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308981 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309000 12
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308986 19
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309418 18
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309377 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309000 5
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309000 18
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309378 20
ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309700 32
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308986 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309001 14
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309414 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309414 11
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309002 15
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309448 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308981 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309001 11
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309416 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309001 19
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309376 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308986 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309414 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308981 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309002 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308981 4
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309418 7
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309377 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309000 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309376 17
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309416 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308981 15
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309376 2
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309377 3
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309448 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309001 20
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309448 6
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309378 4
	309416 18

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309000 11
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309377 17
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309376 3
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 200 Nm	656050 200
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309377 13
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309002 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309416 6
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309377 20
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308986 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309001 16
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309376 15
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309377 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309002 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308986 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309000 14
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309432 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308986 15
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309002 10
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309378 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308981 17
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309377 4

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309001 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309002 13
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309377 15
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309414 20
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309001 17
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309448 8
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309002 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309000 16
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309448 5
ER užveržimo veržlė Skirta ER 32	309580 32
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309376 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309000 20
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309376 4
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309378 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309414 12
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309432 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309432 12
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309002 12
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309001 4
	309414 6

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309000 10

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 19 mm

309002 19

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309418 9

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

309001 3

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309377 11

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309416 8

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

308986 10

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

309376 16

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309001 9

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

309376 20

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40

308812 40

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

308986 20

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 19 mm

309376 19

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

308986 16

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

309000 4

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309376 8

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

308981 12

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309432 10

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309376 6

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309418 11
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309416 20
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309432 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309000 19
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309377 18
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309376 10
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 32	309612 32
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309376 13
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309376 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308981 13
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309002 20
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309414 16
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309418 12
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309432 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309000 17
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 32	309610 32
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309414 4,5