

**Garant****Žiedlapinis šlifavimo diskas (A) glotnūs šlifavimas, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566345 120
GTIN	4045197722379
Produktų klasė	51M

**Aprašymas****Modelis:**

Stiklo audinio diskas, padengtas šlifavimo audiniu (3M 237AA Trizact™) su smulkios struktūros piramidės formos paviršiumi iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių.

**Paskirtis:**

Specialiai kietų, sunkiai apdirbamų medžiagų, pvz.: **nerūdijančiojo plieno, titano, stipriai legiruotų plienų** ir t. t. **paviršiui apdirbti**. Stabilesnis, **atgaminamas užbaigimas ir didesnis patvarumas** lyginant su šlifavimo diskais, kurių grūdėtumas panašus. Rekomenduojamas sūkių skaičius 2100 – 3000 min<sup>-1</sup>.

**Techninis aprašymas**

Forma	nuožulnus
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Grūdėtumas	120
Disko Ø	125 mm
Šlifavimo priemonės	Aliuminio oksidas (A)

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
sausasis	tinka		