

Garant**Rėmo kojos su apdailos sienele, Gylis 500 mm, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990296 2000
GTIN	4062406114497
Produktų klasė	91I

Aprašymas**Modelis:**

Su įpjovomis kabinamiems elementams kas 40 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose. Dėl perforuotos lakštinės skardos šoniniai elementai nestringa.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams Nr. 990201 – 990216, naudojami kaip tarpiniai arba galiniai rėmai.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

tinka surenkamam stelažui su lentynomis	taip
Susimontuoja pats klientas	taip
Plotis	500 mm
tinka stelažams, kurių gylis	500 mm
Aukštis	2000 mm

Lentynos aukštis	2000 mm
Lentynų pritaikymas	1-pusis
tinka lentynoms, kurių aukštis	2000 mm
Galima montuoti kaip tarpinę sienelę	taip
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 500 mm
Produkto rūšis	Šoniniai rėmai

Priedai

Atraminės plokštelės aukščiui išlyginti Rinkinyje 10 vnt.	990398
Kampainių komplektas iš 2-jų dalių, tvirtinimui prie grindų	990399