

Garant**Rėmo kojos su apdailos sienele, Gylis 500 mm, Aukštis: 2400mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990296 2400
GTIN	4062406114503
Produktų klasė	91I

Aprašymas**Modelis:**

Su įpjovomis kabinamiems elementams kas 40 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose. Dėl perforuotos lakštinės skardos šoniniai elementai nestringa.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams Nr. 990201 – 990216, naudojami kaip tarpiniai arba galiniai rėmai.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Galima montuoti kaip tarpinę sienelę	taip
Lentynos aukštis	2400 mm
tinka surenkamam stelažui su lentynomis	taip
Aukštis	2400 mm
Plotis	500 mm

Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynų pritaikymas	1-pusis
tinka stelažams, kurių gylis	500 mm
tinka lentynoms, kurių aukštis	2400 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 500 mm
Produkto rūšis	Šoniniai rėmai

Priedai

Kampainių komplektas iš 2-jų dalių, tvirtinimui prie grindų	990399
Atraminės plokštelės aukščiui išlyginti Rinkinyje 10 vnt.	990398