

**Garant****Rėmo kojos su apdailos sienele, Gylis 500 mm, Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990296 800
GTIN	4062406114428
Produktų klasė	91I

**Aprašymas****Modelis:**

Su įpjovomis kabinamiems elementams kas 40 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose. Dėl perforuotos lakštinės skardos šoniniai elementai nestringa.

**Paskirtis:**

Baziniams ir pristatomiems stelažams Nr. 990201 – 990216, naudojami kaip tarpiniai arba galiniai rėmai.

**Spalva:**

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Plotis	500 mm
tinka stelažams, kurių gylis	500 mm
tinka surenkamam stelažui su lentynomis	taip
tinka lentynoms, kurių aukštis	800 mm
Lentynų pritaikymas	1-pusis

Susimontuoja pats klientas	taip
Aukštis	800 mm
Lentynos aukštis	800 mm
Galima montuoti kaip tarpinę sienelę	taip
Paskirtis	Sandėlio lentynos
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 500 mm
Produkto rūšis	Šoniniai rėmai

## Priedai

Atraminės plokštelės aukščiui išlyginti Rinkinyje 10 vnt.	990398
Kampainių komplektas iš 2-jų dalių, tvirtinimui prie grindų	990399