

Garant**Trumpa ER įspraustinė, BT 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302875 32
GTIN	4062406114510
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. **Trumpas modelis su vidine precizine tvirtinimo veržle.** Puikiai tinka darbui siaurose patalpose.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir forma B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle (vidine).

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr.308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309621.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 38 mm

Išorinis Ø D: 40 mm

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	38 mm
Rakto dydis SW	32 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	2-20 mm
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo $\varnothing d 5 \text{ mm}$	309448 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d 10 \text{ mm}$	309414 10
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo $\varnothing d 6 \text{ mm}$	309418 6
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d 4 \text{ mm}$	309000 4
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo $\varnothing d 13 \text{ mm}$	309002 13
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d 20 \text{ mm}$	309416 20
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo $\varnothing d 9 \text{ mm}$	309448 9
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo $\varnothing d 20 \text{ mm}$	309418 20
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d 15 \text{ mm}$	308981 15
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo $\varnothing d 7 \text{ mm}$	309448 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d 10 \text{ mm}$	309416 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308981 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308986 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309416 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308981 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308986 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308981 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309000 12
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309432 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309001 20
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309414 14
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309448 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308981 19
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309418 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308986 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308986 12
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309000 14
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309002 20
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309432 12
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309002 17
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309448 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308986 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309001 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309000 17
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309448 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309002 19
ER užveržimo veržlė Skirta ER 32	309580 32
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309418 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308986 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309000 15
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309416 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308981 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309001 13
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309002 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309001 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309000 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309416 12
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309432 11
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 32	309610 32
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309002 18

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309448 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309000 9
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309416 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308981 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309000 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309432 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309000 7
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309001 18
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309001 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308986 18
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309002 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309002 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308981 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309416 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309416 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308986 13
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309414 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309432 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308986 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309001 6

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308986 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309001 4
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308804 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309414 18
ER užveržimo veržlė su slystamuuju guoliu Skirta ER 32	309612 32
Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308805 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308986 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308981 9
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309001 15
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309418 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309001 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309000 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309432 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309000 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308986 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309001 12
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309448 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309002 14
	309418 7

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309002 7

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm

308981 17

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309002 10

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309414 8

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm

309000 18

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

309414 16

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

309000 20

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

309418 12

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

308981 16

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309001 11

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

309414 20

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309414 6

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309418 14

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

309002 3

ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms Skirta ER 32

309617 32

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309416 8

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309418 8

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309002 5

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309432 8

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308986 19
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309002 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309000 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309001 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308986 9
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309002 11
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309416 7
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308986 14
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309418 18
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308986 10
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309002 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308981 14
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309448 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308981 8

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309001 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309000 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308986 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308981 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309000 5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309414 9
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308803 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308981 18
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309002 4
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309416 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309448 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308986 17
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309001 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309002 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308981 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309414 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308981 13
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309414 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308981 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309001 10
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309418 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309000 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309000 19
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309001 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309001 8