

**Garant**
**Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 9,75–101,1 mm, Jungtis: HW63**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237515 HW63
GTIN	4062406114541
Produktų klasė	29W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su **skaitmenine suklio galvute** Nr. 237516, **skaitmeniniu ekranu** Nr. 237601, ištekimo plokštelių laikikiais ir priedais lagamine. Ištekinimo plienams su kotu Ø 16 mm ir keičiamų plokštelių laikikliu. Papildyti galima adapteriu ir WSP laikikliu iki Ø 152,1 mm.

**Nustatymo tikslumas 0,01 mm / Nonijus 0,002 mm Ø.** Per skaitmeninį ekraną **0,001 mm Ø.** Ištekinimo plokštelių laikikliai su tinkamu ISO keičiamų plokštelių tipu **CC..0602.** Keičiamų plokštelių laikiklis su tinkamu ISO keičiamų plokštelių tipu **CC..09T3.**

**Tiekimo sudėtis:**

1 suklio galvutė: 237516 HW63

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinis ilgis): Nr. 237630 ištekimo plokštelių laikiklis Ø 9,75 - 20,1 mm (30 mm);

Nr. 237634 ištekimo plokštelių laikiklis Ø 19,75 - 30,1 mm (72 mm);

Nr. 237640 ištekimo plokštelių laikiklis Ø 29,75 - 48,1 mm (85 mm);

Nr. 237642 ištekimo plokštelių laikiklis Ø 47,75 - 88,1 mm (85 mm)

1 keičiamų plokštelių laikiklis: Nr. 237645 skirta Ø 87,75 - 101,1 mm (su adapteriu Nr. 237534 iki Ø114,1 mm)

po 1 keičiamą plokštelę: Naudokite 260052 CU7010 (arba CC..0602 )

naudokite 260058 CU7010 (arbaCC..09T3 )

1 skaitmeninis ekranas: Nr. 237601

**Atsarginė dalis:**

Skirta Nr. 237630 – 237642: keičiamų plokštelių varžtas Nr. 219830.

Skirtas Nr. 237645; 237531; 237532: ištekimo plokštelės varžtas Nr. 219805.

**Rekomendacija:**

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 - 237698.

**Pastaba:**

Keičiamų plokštelių laikiklis su adapteriu (Nr. 237531; 237532; 237534) Ø praplėtimui iki 152,1 mm: dėl atskirų produktų žr. tikslųjų suklių rinkinį Nr. 237512.

---

**Techninis aprašymas**

Jungtis	HW63
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

---

**Priedai**

CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
Reguliuojamas ištekimo laikiklis	237640
Keičiamųjų plokštelių laikiklis	237645
Suklio galvutė Ø 9,75 – 152,1 mm Jungtis HW63	237516 HW63
Ištekimo laikiklis	237630
Ištekimo laikiklis	237634
Reguliuojamas ištekimo laikiklis	237642
CC. T 09T304 Rūšis CU7010	260058 CU7010
Indikatoriuskaitmeninis	237601
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75–101,1 mm	237539