

Garant**Performance frezos griebtuvas su kiauryme aušinimo kanalams Forma ADB, SK 40 trumpas, Užveržimo Ø D1: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300395 6
GTIN	4062406109400
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
- Su 4 kiaurymėmis aušinimo kanalams.

Detalus aprašymas:

Su 4 kiaurymėmis aušinimo kanalams.

Privalumai:

- Nereikia išimti frezos, nieko nereikia traukinėti.
- Optimali išorės forma slopina vibracijas.
- Diferencinis sriegis dar palengvina naudojimą.
- Beveik nėra frezos koto lūžio rizikos.
- Precizinis modelis.

Privalumai:

- Nereikia išimti frezos, nieko nereikia traukinėti.
- Optimali išorės forma slopina vibracijas.
- Beveik nėra frezos koto lūžio rizikos.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB. Geriausiai tinka TPC frezavimui arba darbui didele pastūma. Nereikia išimti frezos, tolygus spindulinis mušimas, **saugus procesas!**

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	22,5 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Išorinis Ø D	25,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Laikiklis	SK 40 trumpas
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
	308605 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308640 40

Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308600 40

Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40

308830 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308635 40