

**Garant****Performance frezos griebtuvas su kiauryme aušinimo kanalams Forma ADB, SK 40 trumpas, Užveržimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 300395 20     |
| GTIN             | 4062406114657 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Visi kantai tiksliai nušlifuoti.
- Su 4 kiaurymėmis aušinimo kanalams.

**Detalus aprašymas:**

Su 4 kiaurymėmis aušinimo kanalams.

**Privalumai:**

- Nereikia išimti frezos, nieko nereikia traukinėti.
- Optimali išorės forma slopina vibracijas.
- Diferencinis sriegis dar palengvina naudojimą.
- Beveik nėra frezos koto lūžio rizikos.
- Precizinis modelis.

**Privalumai:**

- Nereikia išimti frezos, nieko nereikia traukinėti.
- Optimali išorės forma slopina vibracijas.
- Beveik nėra frezos koto lūžio rizikos.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB. Geriausiai tinka TPC frezavimui arba darbui didele pastūma. Nereikia išimti frezos, tolygus spindulinis mušimas, **saugus procesas!**

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo          | 63 mm                              |
| Išorinis Ø D                             | 49,5 mm                            |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>              | 20 mm                              |
| Ø D <sub>2</sub>                         | 46,5 mm                            |
| Laikiklis                                | SK 40 trumpas                      |
| Norma                                    | DIN 6359                           |
| Laikiklio norma                          | ISO 7388-1                         |
| Forma                                    | ADB                                |
| Aušinimo kanalo anga                     | neuždaroma                         |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤ 3 µm                             |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Produkto rūšis                           | Weldon įspraustinė                 |

## Priedai

|  |           |
|--|-----------|
| Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                           | 308640 40 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarūs, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40       | 308615 40 |
| Užtraukimo varžtassandarūs, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                  | 308610 40 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                 | 308605 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarūs Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308801 40 |
| Užtraukimo varžtassandarūs Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                           | 308660 40 |
|  | 308806 40 |

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su  
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT  
kūgiu 40

Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308635 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 40

308830 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamDIN ISO 7388-1 (buv.  
DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 40

308600 40

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka  
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

---

308650 40