

Garant**Performance frezos griebtuvas su kiauryme aušinimo kanalams Forma ADB, SK 40 trumpas, Užveržimo Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300395 16
GTIN	4062406114640
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Visi kantai tiksliai nušlifuoti.
- Su 4 kiaurymėmis aušinimo kanalams.

Detalus aprašymas:

Su 4 kiaurymėmis aušinimo kanalams.

Privalumai:

- Nereikia išimti frezos, nieko nereikia traukinėti.
- Optimali išorės forma slopina vibracijas.
- Diferencinis sriegis dar palengvina naudojimą.
- Beveik nėra frezos koto lūžio rizikos.
- Precizinis modelis.

Privalumai:

- Nereikia išimti frezos, nieko nereikia traukinėti.
- Optimali išorės forma slopina vibracijas.
- Beveik nėra frezos koto lūžio rizikos.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB. Geriausiai tinka TPC frezavimui arba darbui didele pastūma. Nereikia išimti frezos, tolygus spindulinis mušimas, **saugus procesas!**

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
$\varnothing D_2$	43 mm
Išorinis $\varnothing D$	47,1 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Laikiklis	SK 40 trumpas
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
	308615 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandalus, forma B Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40
