

Garant**Performance frezos įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304450 20
GTIN	4062406114718
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID/Balluffchip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
- Su 4 kiaurymėmis aušinimo kanalams.

Privalumai:

- Nereikia išimti frezos, nieko nereikia traukinėti.
- Optimali išorės forma slopina vibracijas.
- Diferencinis sriegis dar palengvina naudojimą.
- Beveik nėra frezos koto lūžio rizikos.
- Precizinis modelis.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB. Geriausiai tinka TPC frezavimui arba darbui didele pastūma. Nereikia išimti frezos, tolygus radialinis mušimas, **saugus procesas!**

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

Priveržimo momentas 25 Nm; Torx dydis T40.

Techninis aprašymas

Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
$\varnothing D_2$	46,5 mm
Išorinis $\varnothing D$	52 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė