

Garant

**Performance frezos įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 100 trumpa,
Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 16mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 304460 16 |
| GTIN | 4062406114763 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID/Balluffchip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
- Su 4 kiaurymėmis aušinimo kanalams.

Privalumai:

- Nereikia išimti frezos, nieko nereikia traukinėti.
- Optimali išorės forma slopina vibracijas.
- Diferencinis sriegis dar palengvina naudojimą.
- Beveik nėra frezos koto lūžio rizikos.
- Precizinis modelis.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB. Geriausiai tinka TPC frezavimui arba darbui didele pastūma. Nereikia išimti frezos, tolygus radialinis mušimas, **saugus procesas!**

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------|-------|
| Išorinis Ø D | 50 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--|------------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm |
| Užspaudimo $\varnothing D_1$ | 16 mm |
| $\varnothing D_2$ | 43 mm |
| Laikiklis | HSK-A 100 trumpa |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69882-4 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |