

Garant

Performance frezos įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 6mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	304450 6
GTIN	4062406114664
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID/Balluffchip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
- Su 4 kiaurymėmis aušinimo kanalams.

Privalumai:

- Nereikia išimti frezos, nieko nereikia traukinėti.
- Optimali išorės forma slopina vibracijas.
- Diferencinis sriegis dar palengvina naudojimą.
- Beveik nėra frezos koto lūžio rizikos.
- Precizinis modelis.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB. Geriausiai tinka TPC frezavimui arba darbui didele pastūma. Nereikia išimti frezos, tolygus radialinis mušimas, **saugus procesas!**

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

Priveržimo momentas 10 Nm; Torx dydis T15.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
Ø D ₂	22,5 mm
Išorinis Ø D	26,5 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė