

Garant**Plonas hidraulinis patronas, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307531 16
GTIN	4062406114947
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Ypač plona konstrukcija (3° kontūras).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.
- Galima naudoti pereinamąsias įvoves.

Privalumai:

- Atsparus temperatūrai, nes sistema visiškai uždara, t. y. be prilituotų slėgio kamerų.
- Ideali vibraciją slopinančios savybės.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas – saugesnis darbo procesas.

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje.

Visur, kur reikia mažesnių matmenų.

Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Tiekimo sudėtis:

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135 – 302165.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	24 mm
Ø D ₃	28,93 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	95 mm
Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
L ₂	47 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas