

**Garant****Plonas hidraulinis patronas, SK 40 A = 80, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302089 12
GTIN	4062406114848
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Plona konstrukcija (3° kampas)
- Kokybiška paviršiaus struktūra.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.
- Galima naudoti pereinamąsias įvoves.

**Paskirtis:**

Naudojama įrankių ir formų gamyboje. **Visur, kur reikia mažesnių matmenų.** Gręžimui, plėtimui ir frezavimui. Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>3</sub>	22,4 mm
Išorinis Ø D	49,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
L <sub>2</sub>	42 mm

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Laikiklis	SK 40 A = 80
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 200 Nm	656050 200
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309700 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40