

Garant**Plonas hidraulinis patronas, HSK-E 50 A = 70, Užveržimo Ø D1: 4mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 307528 4 |
| GTIN | 4062406115036 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Ypač plona konstrukcija (3° kontūras).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
- Tolygi eiga.
- Galima naudoti pereinamąsias įvoves.

Privalumai:

- Atsparus temperatūrai, nes sistema visiškai uždara, t. y. be prilituotų slėgio kamerų.
- Ideali vibraciją slopinančios savybės.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas – saugesnis darbo procesas.

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje.

Visur, kur reikia mažesnių matmenų.

Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Tiekimo sudėtis:

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135 – 302165.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------|-------|
| Išorinis Ø D | 42 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--|------------------------------------|
| Ø D ₃ | 13,88 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 4 mm |
| Ø D ₂ | 10 mm |
| L ₂ | 37 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm |
| Laikiklis | HSK-E 50 A = 70 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |