

Garant
Trumpas gręžimo patronas Forma E, HSK-E 40, Užspaudimo ribos: 0,3-10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Produktų klasė	31B

Aprašymas
Modelis:

- **Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar.

Radialinis mušimas $\leq 20 \mu\text{m}$. Radialinis mušimas $\leq 20 \mu\text{m}$.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra **užveržimo raktas** su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis raktas Nr. 309890. Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,3 - 10 mm
Išorinis $\varnothing D$	38 mm
Konstrukcija	suplonintas
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425	SW 4
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	91 mm
Laikiklis	HSK-E 40
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤ 20 μm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas