



Glotniojo valcavimo įrankiai EG3T-3 universal., Koto tvirtinimo tipas: S10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	291507 S10
GTIN	4060491017488
Produktų klasė	29F

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.

Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).

Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.

Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm^2 , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

Skirta naudoti išilginio tekinimo staklėmis.

Tinka:

Ø ribos (rekomenduojamos): 5 mm – 50 mm

Pastaba:

- Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
- Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Techninis aprašymas

Rulono Ø	3 mm
maksimali valco jėga	0,6 kN
Koto keturbriaunis	10×10 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	5 mm

Koto tvirtinimo tipas	S10
Iškyšos ilgis L _A	110 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai