

Garant**Žiedlapinis šlifavimo diskas (A) glotnasis šlifavimas, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566345 400
GTIN	4045197722607
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Stiklo audinio diskas, padengtas šlifavimo audiniu (3M 237AA Trizact™) su smulkios struktūros piramidės formos paviršiumi iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių.

Paskirtis:

Specialiai kietų, sunkiai apdirbamų medžiagų, pvz.: **nerūdijančiojo plieno, titano, stipriai legiruotų plienų** ir t. t. **paviršiui apdirbti**. Stabilesnis, **atgaminamas užbaigimas ir didesnis patvarumas** lyginant su šlifavimo diskais, kurių grūdėtumas panašus. Rekomenduojamas sūkių skaičius 2100 – 3000 min⁻¹.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	400
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	nuožulnus
Disko Ø	125 mm
Šlifavimo priemonės	Aliuminio oksidas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
sausasis	tinka		