

Garant**Lentyna, cinkuota su skersinių pora, Tinka stelažams, kurių gylis: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990320 500
GTIN	4062406115135
Produktų klasė	91I

Aprašymas**Modelis:**

Skersiniai pakabinimui ant rėmų. Cinkuota lentyna uždedama ant skersinių poros.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams.

Ant skersinių poros galima uždėti stiklo arba medžio plokštę.

Spalva:

Skersinių pora **visada** tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta **milteliais**.

Techninis aprašymas

Plotis	946 mm
Lentyna	stacionariai sumontuota lentyna
Lentyna	tiesi lentyna
tinka stelažams, kurių gylis	500 mm
Storis	38 mm
Gylis	495 mm
Paskirtis	Sandėlio lentynos
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	120 kg
Lentynos storis	38 mm

Medžiaga

cinkuotas

Produkto rūšis

Lentyna