

## Garant

**Kermeto plėtimo galvutė HPC H7, plienas Aklinoji kiaurymė, be dangos,  
Nominalus Ø D: 30mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	239715 30
GTIN	4062406115647
Produktų klasė	23A

## Aprašymas

### Modelis:

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

**Surinktos sistemos eiga  $\leq 5 \mu\text{m}$  (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

### Paskirtis:

**Aklinosioms kiaurymėms.**

HPC/HSC plėtimui.

### Pastaba:

**Bendras naudojamas ilgis** =  $L_1$  (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

## Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	30 mm
Galvutės ilgis l	26 mm
Pjovimo briaunos ilgis $l_1$	12 mm
Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/aps,

Laikiklio dydis	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Rakto dydis	16 mm
Serija	TopCut
Danga	be dangos
Ašmenys	Kermetas
Norma	Gamykliniai standartai
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	taip
Pusiau standartinis	taip
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Ketus	ribotai tinka	160 m/min	K
GGG	ribotai tinka	140 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		