

**Garant****Kermeto plėtimo galvutė HPC H7, plienas Kiauroji kiaurymė, be dangos,  
Nominalus Ø D: 42mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 239710 42     |
| GTIN             | 4062406115364 |
| Produktų klasė   | 23A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

**Surinktos sistemos eiga  $\leq 5 \mu\text{m}$  (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

**Paskirtis:**

**Kiaurosioms kiaurymėms.**

HPC/HSC plėtimui.

**Pastaba:**

**Bendras naudojamas ilgis** =  $L_1$  (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

|   |             |
|---|-------------|
| Pjovimo briaunos ilgis $l_1$              | 12 mm       |
| Galvutės ilgis l                          | 30 mm       |
| Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,8 mm/aps, |
| Nominalus Ø D                             | 42 mm       |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Laikiklio dydis              | 29 mm                    |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 8                        |
| Rakto dydis                  | 24 mm                    |
| Serija                       | TopCut                   |
| Danga                        | be dangos                |
| Ašmenys                      | Kermetas                 |
| Norma                        | Gamykliniai standartai   |
| Gręžimo tolerancija          | H7                       |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira      |
| Pjovimo technika             | HPC                      |
| Vidinis aušinimas            | taip                     |
| Pusiau standartinis          | taip                     |
| tinkamas laikiklis           | GARANT TopCut            |
| Produkto rūšis               | Pjovimo galvutė plėtimui |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | $V_c$     | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 140 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 140 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 140 m/min | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 120 m/min | P         |
| Ketus                           | ribotai tinka | 160 m/min | K         |
| GGG                             | ribotai tinka | 140 m/min | K         |
| Alyva                           | tinka         |           |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |           |           |