

Garant**Kermeto plėtimo galvutė HPC H7, plienas Kiauroji kiaurymė, be dangos,
Nominalus Ø D: 38mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 239710 38 |
| GTIN | 4062406115340 |
| Produktų klasė | 23A |

Aprašymas**Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

Surinktos sistemos eiga $\leq 5 \mu\text{m}$ (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms.

HPC/HSC plėtimui.

Pastaba:

Bendras naudojamas ilgis = L_1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------|
| Pjovimo briaunos ilgis l_1 | 12 mm |
| Nominalus Ø D | 38 mm |
| Laikiklio dydis | 29 mm |
| Galvutės ilgis l | 30 mm |

| | |
|--|--------------------------|
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm ² | 0,8 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 |
| Rakto dydis | 24 mm |
| Serija | TopCut |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | Kermetas |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Gręžimo tolerancija | H7 |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo technika | HPC |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pusiau standartinis | taip |
| tinkamas laikiklis | GARANT TopCut |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 140 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 140 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 140 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 120 m/min | P |
| Ketus | ribotai tinka | 160 m/min | K |
| GGG | ribotai tinka | 140 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |