

Garant**Kermeto plėtimo galvutė HPC H7, plienas Aklinoji kiaurymė, be dangos,
Nominalus Ø D: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239715 32
GTIN	4062406115654
Produktų klasė	23A

Aprašymas**Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

Surinktos sistemos eiga $\leq 5 \mu\text{m}$ (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

Paskirtis:

Aklinosioms kiaurymėms.

HPC/HSC plėtimui.

Pastaba:

Bendras naudojamas ilgis = L_1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis l_1	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Galvutės ilgis l	30 mm
Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/aps,

Nominalus \varnothing D	32 mm
Laikiklio dydis	24 mm
Rakto dydis	21 mm
Serija	TopCut
Danga	be dangos
Ašmenys	Kermetas
Norma	Gamykliniai standartai
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	taip
Pusiau standartinis	taip
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Ketus	ribotai tinka	160 m/min	K
GGG	ribotai tinka	140 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		