

Garant
Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu ilgas, Tipas: 29

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239745 29
GTIN	4062406115784
Produktų klasė	23A

Aprašymas
Modelis:

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuotu cilindrinio koto maksimaliai tiksliam užspaudimui **hidraulinėse** arba **labai tiksliose įspraustinėse**.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550 – 210582 ir Nr. 212000.

Kotas: DIN 6535 HA su h6

tinka kiaurosiosms kiaurymėms Ø: 32,21 - 50 mm

tinka aklinajai kiaurymei, kurios Ø: 40,21 - 50 mm

Bendras ilgis L: 216 mm

Naudingasis ilgis L₁: 152,5 mm

Koto Ø D₅h6: 32 mm

rekomenduojamas užveržimo momentas: 35 Nm

Techninis aprašymas

rekomenduojamas užveržimo momentas	35 Nm
Koto Ø D ₅ h6	32 mm
Naudingasis ilgis L ₁	152,5 mm
tinka aklinajai kiaurymei, kurios Ø	40,21 - 50 mm
tinka kiaurosiosms kiaurymėms Ø	32,21 - 50 mm
Bendras ilgis L	216 mm
Serija	TopCut

Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis