

Garant
Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu ilgas, Tipas: 24

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239745 24
GTIN	4062406115777
Produktų klasė	23A

Aprašymas
Modelis:

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuotu cilindrinio koto maksimaliai tiksliam užspaudimui **hidraulinėse** arba **labai tiksliose įspraustinėse**.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550 – 210582 ir Nr. 212000.

Kotas: DIN 6535 HA su h6

tinka kiaurosiosms kiaurymėms Ø: 26,21 - 32,2 mm

tinka aklinajai kiaurymei, kurios Ø: 30,21 - 40,2 mm

Bendras ilgis L: 202 mm

Naudingasis ilgis L₁: 144 mm

Koto Ø D₅h6: 25 mm

rekomenduojamas užveržimo momentas: 25 Nm

Techninis aprašymas

rekomenduojamas užveržimo momentas	25 Nm
Koto Ø D ₅ h6	25 mm
tinka kiaurosiosms kiaurymėms Ø	26,21 - 32,2 mm
Naudingasis ilgis L ₁	144 mm
tinka aklinajai kiaurymei, kurios Ø	30,21 - 40,2 mm
Bendras ilgis L	202 mm
Serija	TopCut

Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis