

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6 (mm arba coliai): 3/8**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 123008 3/8    |
| GTIN             | 4062406116040 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.**

Išgręžiama tiksli kiaurymė, tą užtikrina **4 kreipiančiosios briaunos**. Drožlės puikiai pašalinamos **4 vidiniais aušinimo kanalais**, kurių Ø nuo 3,8 mm. Iki Ø 3,7 mm su 2 vidiniais aušinimo kanalais. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 123010**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 123008 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,15 mm/aps,           |
| Koto tolerancija                       | h6                     |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                  | 10 mm                  |
| Bendras ilgis L                        | 142 mm                 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z             | 2                      |
| Tolerancija Nominalusis Ø              | m6                     |
| Užspaudimo griovelio ilgis c           | 95 mm                  |
| Norma                                  | Gamykliniai standartai |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Nominalusis $\varnothing$ coliais atitinka     | 9,53 mm            |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$ | 80,5 mm            |
| Danga                                          | TiAlN              |
| Ašmenys                                        | VHM                |
| Modelis                                        | 8×D                |
| Smailas kampas                                 | 140 laipsniai      |
| Kotas                                          | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas                              | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika                               | HPC                |
| Pusiau standartinis                            | taip               |
| Spalvinis žymėjimas                            | mėlyna             |
| Produkto rūšis                                 | Spiralinis gražtas |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | $V_c$    | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 90 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 75 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 70 m/min | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 55 m/min | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 32 m/min | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka     | 70 m/min | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka     | 60 m/min | M         |
| drėgnas, maks.                  | tinka     |          |           |
| šlapias, min.                   | tinka     |          |           |

## Paslaugos

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |
|--------------------------|-----------|