

**Garant**

**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6 (mm arba coliai): 5/8**


**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 123008 5/8    |
| GTIN             | 4062406116149 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.**

Išgręžiama tiksli kiaurymė, tą užtikrina **4 kreipiančiosios briaunos**. Drožlės puikiai pašalinamos **4 vidiniais aušinimo kanalais**, kurių Ø nuo 3,8 mm. Iki Ø 3,7 mm su 2 vidiniais aušinimo kanalais. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 123010**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 123008 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

| Norma   | Gamykliniai standartai |
|---|------------------------|
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 16 mm                  |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>                  | 0,2 mm/aps,            |
| Bendras ilgis L   | 203 mm                 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 128,3 mm               |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | m6                     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2                      |
| Koto tolerancija  | h6                     |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Nominalusis Ø coliais atitinka | 15,88 mm           |
| Užspaudimo griovelio ilgis c   | 152 mm             |
| Danga                          | TiAlN              |
| Ašmenys                        | VHM                |
| Modelis                        | 8×D                |
| Smailas kampas                 | 140 laipsniai      |
| Kotas                          | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas              | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika               | HPC                |
| Pusiau standartinis            | taip               |
| Spalvinis žymėjimas            | mėlyna             |
| Produkto rūšis                 | Spiralinis gražtas |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 90 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 75 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka     | 70 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 55 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 32 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka     | 70 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka     | 60 m/min       | M         |
| drėgnas, maks.                  | tinka     |                |           |
| šlapias, min.                   | tinka     |                |           |

## Paslaugos

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |
|--------------------------|-----------|