

**Garant****Maitinimo lizdų juosta su 4 kištukiniais lizdais 250V + įjungimo / išjungimo mygtuku, Tinka modeliui: 1000****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 928444 1000   |
| GTIN             | 4062406116248 |
| Produktų klasė   | 91P           |

**Aprašymas****Modelis:**

Su 2 moduliais nr. 928470 dyd. DE250V/2 ir moduliu nr. 928470 dyd ON/OFF1, įjungti / išjungti jungikliu šviestuvui.

Iš lakštinio plieno **modulinės konstrukcijos**. Visos maitinimo dalys su **laidu ir kištukine jungtimi**. Modulus ir dangtelius galima keisti ir dėti kaip nori.

Laidai prakišami pro viršų, apačią ir iš priekio, kad būtų galima privesti elektros srovę ir sujungti daugiau maitinimo lizdų juostų.

**Išankstinė elektros instaliacija su pramoninių kištukų sistema (taikoma tik maitinimo lizdų juostoms):**

1 skirstymo blokas Nr. 928492 su 5 polių įėjimo-išėjimo laidu ir 5-iais 3-jų polių kištukiniais lizdais, 1 kištukinė jungtis, 5-ių polių Nr. 928490 dydis 5.

**Aprašymas:****Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.**
- **Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.**
- **Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.**
- **Sumontuoto kabelio skersmuo:**
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> esant kintamai srovei (L, N, PE)
  - 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> esant trifazei srovei (L1, L2, L3, N, PE)
- **Apsaugos klasė 1**
- **Apsaugos laipsnis IP 20.**

**Tinka:**

Atraminiai rėmai Nr. 928010, kampinis statramstis Nr. 928030. Montuojama **įkabinant**.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu**.

**Pastaba:**

Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų!

## Techninis aprašymas

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Svoris                         | 6 kg   |
| Montavimo aukštis              | 160 mm   |
| Plotis                         | 920 mm   |
| tinka modeliui                 | 1000   |
| Dalijimo elementas             | 8E   |
| Gylio reguliavimo ribos        | 60 mm  |
| Nominalioji įtampa             | 250 V  |
| Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip   |
| F tipo kištukų kiekis          | 4  |
| Įvesties kištuko tipas         | GST kištukų sistema  |
| Kištuko tipas                  | F  |
| Srovės tipas                   | AC   |
| medžiagos storis               | 1,5 mm   |
| Spalvos pasirinkimas           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis                 | Maitinimo modulis  |

## Priedai

|  |                 |
|--|-----------------|
| Maitinimo lizdų modulis Modulis ON/OFF1                | 928470 ON/OFF1  |
| Maitinimo lizdų modulis Modulis DE250V/2               | 928470 DE250V/2 |
| Maitinimo lizdų modulis Modulis 0/2                    | 928470 0/2      |
| Maitinimo lizdų modulis Modulis 0/1                    | 928470 0/1      |
| Maitinimo lizdų modulis atramoms Modulis CUT/OUT       | 928460 CUT/OUT  |
| Skirstymo blokas Polių skaičius / išvadų skaičius 3/5  | 928492 3/5      |
| Prailginimo kabelis, Wieland kištukinė sistema Tipas 3 | 923424 3        |

