

Garant**Maitinimo lizdų modulis, Modulis: RCD****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

928470 RCD

GTIN

4062406117108

Produktų klasė

91P

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno **modulinės konstrukcijos**. Visos maitinimo dalys su **laidu ir kištukine jungtimi**.

Plug and play principas. Elektriniai moduliai yra sumontuoti su perjungimo laidu ir 3 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 3 tiesioginiam jungimui ant skirstymo bloko. Modulis 928470 dyd. CEE400/5 sumontuotas su perjungimo laidu ir 5 polių kištuku Nr. 928491 dyd. 5.

Aprašymas:**Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.**
- **Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.**
- **Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.**
- **Sumontuoto kabelio skersmuo:**
 - 3 x 1,5 mm² esant kintamai srovei (L, N, PE)**
 - 5 x 1,5 mm² esant trifazei srovei (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Apsaugos klasė 1**
- **Apsaugos laipsnis IP 20.**

Paskirtis:

Toliau aprašyti mūsų kištukų modeliai su atitinkamais kištukų tipais. Kokie kištukai naudojami kitose šalyse galima nustatyti pagal kištuko tipą.

Vokietija / DE: tipas F
 Šveicarija / CH: tipas J
 Italija / IT: tipas L
 Prancūzija / FR: tipas E
 Čekija / CZ: tipas E
 Anglija / GB: tipas G
 Danija / DK: tipas K
 JAV / US: tipas B

Tinka:

Nr. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 ir 928510.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Individualiai komplektuojant modulius svarbu, kad modulio elementų suma atitiktų prietaisų lizdų juostos dalijimo elementą.**
- **Produktus Nr. 928470 dyd. US110V/1 ir US110V/2 galima montuoti kartu tik su šiais moduliais: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.**
- **Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie kabelių.**

Techninis aprašymas

Dalijimo elementas	1E
Aprašas	Likutinė srovė / pertraukiklis, apskaičiuota likutinė srovė 30mA, 4 polių (3P+N)
Nominalioji įtampa	400 V
Išmatuota įtampa	400 V
Išmatuota srovė	40 A
Svoris	0,2 kg
Aukštis	137 mm
Plotis	100 mm
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Srovės tipas	AC
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto rūšis

Maitinimo modulis