

Garant**Freza, HM, Tipas: T1610/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	541000 T1610/8
GTIN	4062406115791
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Užvartų nuėmimo freza (vidinė)** su kairiniais dantimis ir 45° kampu **nusklembimui**.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Apsukų skaičiaus frezoms, kurių bendras ilgis siekia 120 mm, sumažinimas iki maks. 11000 min⁻¹

Techninis aprašymas

Galvos Ø	16 mm
Bendras ilgis	120 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3

Koto Ø	8 mm
Kampas	45 laipsniai
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	Užvartų nuėmimas
Galvutės ilgis	10 mm
Serija	Dantų forma Z3
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza