

## Skirstymo blokas, Polių skaičius / išvadų skaičius: 3/5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	928492 3/5
GTIN	4062406117184
Produktų klasė	91P

### Aprašymas

#### Aprašymas:

#### Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):

- **Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.**
- **Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 6 kW.**
- **Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.**
- **Sumontuoto kabelio skersmuo:**
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> esant kintamai srovei (L, N, PE)**
  - 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> esant trifazei srovei (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Apsaugos klasė 1**
- **Apsaugos laipsnis IP 20.**

#### Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing < 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

#### Pastaba:

Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus arba įvoves prie laidų!

### Techninis aprašymas

Skaicius 3-jų polių išvesčių, skirtų Nr. 923419 dyd. 3	1
Išvadų skaičius	5
Polių skaičius	3
Nominalioji įtampa	240 V
Skaicius 3-jų polių išvesčių, skirtų Nr. 923420 dyd. 3	5
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
IP apsaugos klasė	IP 20
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Produkto rūšis	Skirstymo blokas