

Garant**Plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis Ø DC: 11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162825 11
GTIN	4062406117283
Produktų klasė	110

Aprašymas**Modelis:**

Priekinio pjovimo mašininis plėstuvas, užtikrinantis kuo **tikslesnius matmenis. Patobulintas priekinis pjūvis** užtikrina **ypatingą** padarytos kiaurymės tikslumą. Modelis su tiesiais ir **ilgais drožlių grioveliais** optimaliam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Išgaunamos tikslios, tolygiai viena už kitos išdėstytos kiaurymės. Atitinka aukščiausius kiaurymės tiesumo reikalavimus. Gilinimas iki pat kiaurymės dugno, tinka ir kiaurosiosms kiaurymėms.

Pastaba:

Konfigūruotus valytuvus, kurių skersmens diapazonas yra nuo 2200 iki 12220 mm, ir laisvai pasirenkamus matmenis galima užsakyti Nr. 162830.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	11 mm
Nominalusis Ø D _c	11 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	26 mm
Iškyšos ilgis L ₁	89 mm
Tolerancija	H7
Bendras ilgis L	142 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Galinis pjūvis	4,5 mm
Plėtimo Ø matmenys	0,1 - 0,2 mm

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	ne
Kotas	Cilindrinis kotas su e9
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė akлина arba atvira
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Ketus (G)	tinka	10 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		