


Garant GRIDLINE

Šoninė sienelė su elektros lizdų moduliais, Aukštis: 550mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	928500 550
GTIN	4062406117306
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Šoninė sienelė apatinei daliai išlankstyta iš lakštinio plieno, 9×9 mm kiaurymės, išdėstytos kas 37 mm Easyfix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti.

Iš lakštinio plieno **modulinės konstrukcijos**. Visos maitinimo dalys su **laidu ir kištukine jungtimi**. Modulus ir dangtelius galima keisti ir dėti kaip nori.

Laidai prakišami pro viršų, apačią ir iš priekio, kad būtų galima privesti elektros srovę ir sujungti daugiau maitinimo lizdų juostų.

Išankstinė elektros instaliacija su pramoninių kištukų sistema (taikoma tik maitinimo lizdų juostoms):

1 skirstymo blokas Nr. 928492 su 5 polių įėjimo-išėjimo laidu ir 5-iais 3-jų polių kištukiniais lizdais, 1 kištukinė jungtis, 5-ių polių Nr. 928490 dydis 5.

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):

- **Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.**
- **Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.**
- **Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.**
- **Sumontuoto kabelio skersmuo:**
 - 3 x 1,5 mm² esant kintamai srovei (L, N, PE)**
 - 5 x 1,5 mm² esant trifazei srovei (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Apsaugos klasė 1**

· Apsaugos laipsnis IP 20.**Tinka:**

Darbastalio aukštis 850 mm, apatinės dalies aukštis 800 ir 650 mm.

Komplektacija:

Maitinimo lizdas 250 V, Nr. 928470 dyd. DE250V/1: 2

Tuščių modulių kiekis (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Kitus tinkamus elektros lizdų modulius rasite Nr. 928470. Moduliai Nr. 928470, kurių dydžiai _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 ir _RCD, negali būti naudojami šoninėje sienelėje.

Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.

Techninis aprašymas

Aukštis	550 mm
Plotis	500 mm
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa	250 V
F tipo kištukų kiekis	2
Kištuko tipas	F
medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Šoninis skydelis

Priedai

Maitinimo lizdų modulis Modulis 0/2	928470 0/2
Maitinimo lizdų modulis Modulis 0/1	928470 0/1