

Garant**LED apšvietimo elementas, Tinka modeliui: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928600 1000
GTIN	4062406117443
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Laikantysis bėgelis sukomplektuotas su šviestuvu ir laidu prijungti prie jungiklio Nr. 928470 dydis ON/OFF arba 928460 ON/OFF (pramoninis kištukas). Priežiūros nereikalaujanti LED technologija su ilga eksploatavimo trukme. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, subalansuotos spektro dalys (spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4000 K) leidžia gerai skirti spalvas, paryškina kontūrą ir kontrastą. Spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4.000 K.

Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.

Šviesos diodų šviestuvas su sidabrinu korpusu iš lakštinio plieno ir apsauga iš PMMA.

Tinka:

Gembinė konsolė Nr. 928055, 928056, 972086 ir 972087.

Spalva:

Korpusas sidabrinis panašus į RAL 9006.

Techninis aprašymas

Gylis	120 mm
Neakinanti ir nemirguliuojanti	taip
Šviestuvo gylis	30 mm
Šviestuvo ilgis	850 mm
Ilgis	920 mm
Serija	Workstation
Šviesos srautas	1890 lm

Naudojama galia	27 W
Svoris	3 kg
tinka modeliui	1000 mm
LED technologija	taip
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 K
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	ne
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa	250 V
medžiagos storis	1 mm
Produkto rūšis	Tvirtinamas šviestuvas