

Waldmann **TAMETO apšvietimo elementas, Tinka modeliui: 1500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928608 1500
GTIN	4013330060695
Produktų klasė	93L

**Aprašymas****Modelis:**

Laikantysis bėgelis sukomplektuotas su šviestuvu ir laidu prijungti prie jungiklio Nr. 928470 dydis ON/OFF arba 928460 ON/OFF (pramoninis kištukas). Priežiūros nereikalaujanti LED technologija su ilga eksploataavimo trukme. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, subalansuotos spektro dalys (spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4000 K) leidžia gerai skirti spalvas, paryškina kontūrą ir kontrastą. Spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4.000 K.

Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.

LED apšvietimo elementas su bespalviu anoduoto aliuminio ir juodo plastiko korpusu. Akinanti šviesa slopinama kūginės prizmės akle PMMA. Apšvietimo elementas laipsniškai pritemdomas ir dėl uždaros konstrukcijos apsaugotas nuo nešvarumų kaupimosi. Tvarkingam laidų prijungimui naudojama pramoninių kištukų sistema.

**Funkcija:**

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing < 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

**Tinka:**

Geminė konsolė Nr. 928055, 928056, 972086 ir 972087.

**Techninis aprašymas**

Gylis	187 mm
Ilgis	1420 mm
tolygiai pritemdomas	taip
Šviestuvo gylis	167 mm
Šviestuvo ilgis	1190 mm
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 K

Neakinanti ir nemirguliuojanti	taip
Svoris	4 kg
Naudojama galia	33 W
LED technologija	taip
tinka modeliui	1500 mm
Šviesos srautas	3200 lm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
IP apsaugos klasė	IP 20
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
medžiagos storis	1 mm
Produkto rūšis	Tvirtinamas šviestuvas