

Garant**LED apšvietimo elementas su jungikliu, Tinka modeliui: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928602 1000
GTIN	4062406117474
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Laikantysis bėgelis sukomplektuotas su šviestuvu ir laidu prijungti prie jungiklio Nr. 928470 dydis ON/OFF arba 928460 ON/OFF (pramoninis kištukas). Priežiūros nereikalaujanti LED technologija su ilga eksploatavimo trukme. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, subalansuotos spektro dalys (spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4000 K) leidžia gerai skirti spalvas, paryškina kontūrą ir kontrastą. Spalvos temperatūra / šviesos spalva apie 4.000 K.

Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.

Šviesos diodų šviestuvus su sidabrinu korpusu iš lakštinio plieno ir apsauga iš PMMA.

Tinka:

Gembinė konsolė Nr. 928055, 928056, 972086 ir 972087.

Spalva:

Korpusas sidabrinis panašus į RAL 9006.

Techninis aprašymas

Šviestuvo gylis	30 mm
Šviesos srautas	1890 lm
Svoris	3 kg
Naudojama galia	27 W
Ijungimo / išjungimo jungiklių skaičius	1
Gylis	120 mm
LED technologija	taip

Neakinanti ir nemirguliuojanti	taip
Ilgis	920 mm
tinka modeliui	1000 mm
Šviestuvo ilgis	850 mm
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 K
Serija	Workstation
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa	250 V
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
medžiagos storis	1 mm
Produkto rūšis	Tvirtinamas šviestuvas