

Waldmann **Šviestuvas su stovu Taneo, Tipas: 47****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928655 47
GTIN	4013330055967
Produktų klasė	93L

Aprašymas**Modelis:**

Efektyvi, kokybiška ir nereikalaujanti priežiūros LED technologija su plokštuminiu, homogeniniu, neakinančiu apšvietimu. Folijos mygtukas su ON/OFF ir šviesos srauto reguliavimu (iki 10 % tolygiai su atminties funkcija). Korpusas iš bespalvio anoduoto aliuminio. Nespyruokliuojantis stovas su 3D priekiniu lankstu. Spalvos temperatūra neutraliai balta su 4.000 K.

Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės. Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį (LED lempas). Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis). Su 36 šviesos diodais.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su gnybtu pritvirtinimui prie stalo (užspaudimo ribos 0–70 mm). 3,0 m laidas su Euro kištuku.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Šviestuvo pagrindo ilgis	577 mm
Šviestuvo pagrindo plotis	136 mm
3 D lankstinės svirties veikimo spindulys	180 laipsniai
Apšvietimo priemonės	Šviesos diodas
Šviestuvo pagrindo aukštis	33 mm
Tvirtinimo tipas	Gnybtas tvirtinimui prie stalo

Šviesos spalva	neutrali balta K
Prijungimo laido ilgis	3 m
Naudojama galia	30 W
apšvietimas pritemdomas	be pakopų
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne
Nominalioji įtampa	250 V
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 K
Bendras aukštis	1070 mm
Įvesties kištuko tipas	C
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas