

Waldmann **Šviestuvas su stovu Taneo, Tipas: 31****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928655 31
GTIN	4013330055943
Produktų klasė	93L

Aprašymas**Modelis:**

Efektyvi, kokybiška ir nereikalaujanti priežiūros LED technologija su plokštuminiu, homogeniniu, neakinančiu apšvietimu. Folijos mygtukas su ON/OFF ir šviesos srauto reguliavimu (iki 10 % tolygiai su atminties funkcija). Korpusas iš bespalvio anoduoto aliuminio. Nespyruokliuojantis stovas su 3D priekiniu lankstu. Spalvos temperatūra neutraliai balta su 4.000 K.

Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės. Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį (LED lempas). Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis). Su 24 šviesos diodais.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su gnybtu pritvirtinimui prie stalo (užspaudimo ribos 0–70 mm). 3,0 m laidas su Euro kištuku.

Techninis aprašymas

Prijungimo laido ilgis	3 m
Apšvietimo priemonės	Šviesos diodas
3 D lankstinės svirties veikimo spindulys	180 laipsniai
Šviestuvo pagrindo ilgis	398 mm
Tvirtinimo tipas	Gnybtas tvirtinimui prie stalo
Naudojama galia	23 W
apšvietimas pritemdomas	be pakopų

Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Šviestuvo pagrindo plotis	136 mm
Šviesos spalva	neutrali balta K
Šviestuvo pagrindo aukštis	33 mm
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne
Nominalioji įtampa	250 V
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 K
Bendras aukštis	1070 mm
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Įvesties kištuko tipas	C
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas