

Garant**Uždedama spintelė, Tinka modeliui: 1500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928700 1500
GTIN	4062406117627
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas iš lakštinio plieno su **dviguba galine sienele** (apsauga nuo dulkių). Vidinė pusė perforuota 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm. Durelės atsidaro jas truktelėjus. Montuojama tarp atraminių kojų Nr. 928010.

Paskirtis:

Galima tvirtinti ir prie sienos.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035,
duryš tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

Techninis aprašymas

tinka modeliui	1500
Svoris	38 kg
Naud. aukštis	410 mm
Leistinoji apkrova	120 kg
Gylis	250 mm
Plotis	1420 mm
Naudingas plotis	1380 mm
Naudingasis gylis	150 mm
Aukštis	481 mm

medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Uždedama ant viršaus spinta

Priedai

Pneumatinis amortizatorius Tinka dydžiui 1500	938016 1500
---	-------------