

**Garant****Uždedama spintelė, Tinka modeliui: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928700 1000
GTIN	4062406117610
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

Korpusas iš lakštinio plieno su **dviguba galine siennele** (apsauga nuo dulkių). Vidinė pusė perforuota 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm. Durelės atsidaro jas truktelėjus. Montuojama tarp atraminių kojų Nr. 928010.

**Paskirtis:**

Galima tvirtinti ir prie sienos.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035,  
duryš tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais**.

**Techninis aprašymas**

tinka modeliui	1000
Naudingas plotis	880 mm
Plotis	920 mm
Naudingasis gylis	150 mm
Leistinoji apkrova	140 kg
Svoris	32 kg
Gylis	250 mm
Naud. aukštis	410 mm
Aukštis	481 mm

medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Uždedama ant viršaus spinta

---

## Priedai

Pneumatinis amortizatorius Tinka dydžiui 1000	938016 1000
---	-------------