

Garant**CaraFin deimantinis poliravimo ritinėlis, D126, Tipas: ZY0608****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 551943 ZY0608 |
| GTIN | 4062406117856 |
| Produktų klasė | 51G |

Aprašymas**Modelis:**

Poliravimo ritinėliai iš elastingos PU medžiagos, išorinis paviršius padengtas deimanto grūdeliais. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina žymiai geresnį nuėmimo lygį nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.

Paskirtis:

Poliravimas dar lankstesnis, dar labiau prisitaikoma prie kontūrų.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Galvos Ø | 6 mm |
| Koto Ø | 3 mm |
| Rekomenduojamas apskritiminis greitis | 1 - 2 m/s |
| Galvutės ilgis | 8 mm |
| Serija | CaraFin |
| Šlifavimo priemonės | Deimant. |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas | D |
| Smulkumo laipsnis | Pirminis poliravimas |
| Produkto pavadinimo požymis | D126 |
| Produkto rūšis | Poliravimo ritinėlis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| Kietlydininis (HM) | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Dažai | tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |