

HOLEX**Darbastalis su 3 stalčiais ir 1 varstomomis durelėmis, Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	929530 1500
GTIN	4062406117795
Produktų klasė	92W

Aprašymas**Modelis:**

- **Stalviršis 40 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.**
- **Pagrindas - suvirintas lakštinis plienas.**
- **Stalčiai iš lakštinio plieno su lengvaeigiais ratukais iš Dellrin.**
- **Durys iš lakštinio plieno, su plastikiniu loveliu, atsidaro 180° kampu, durų lankstai su automatiniu pritraukimu.**
- **Centrinė cilindrinė spyna su 2 raktais.**

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 180; 180; 180

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 540

Priedai pasirinktinai:

Tinkamas lentynas žr. Nr. 929581.

Spalva:Korpusas RAL 7035 šviesiai pilkas, priekis antracito spalvos RAL 7016, **dengta miltelinio būdu, lentynos cinkuotos.****Pastaba:**

Galimos kitos priekių spalvos: šviesiai pilka RAL 7035, ryškiai mėlyna RAL 5005. Kitos spalvos nesiūlomos.

Techninis aprašymas

Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Darbastalio gylis	700 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Spintelės gylis	630 mm
Darbastalis užrakinamas centriniu užraktu	taip
Stalčių skaičius	3
Spintelės plotis	1200 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	520 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	700 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	490 mm
Darbastalio storis	40 mm
Serijinis darbastalis	ne – plokštė per daug atsikišusi
Aukštis	850 mm
Svoris	80 kg
Durelių aukštis (dešinėje)	540 mm
medžiagos storis	1,5 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	100 kg
Plokštelės storis	40 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	90 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Aukščio išlyginimas	20 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Spynos įvorė 225-010-9 be apyraktės

914202