

**Darbastalis su 1 stalčiumi ir 2 varstomomis durelėmis, Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 929520 1500 |
| GTIN | 4062406117788 |
| Produktų klasė | 92W |

Aprašymas**Modelis:**

- **Stalviršis 40 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.**
- **Pagrindas - suvirintas lakštinis plienas.**
- **Stalčiai iš lakštinio plieno su lengvaėgiais ratukais iš Dellrin.**
- **Durys iš lakštinio plieno, su plastikiniu loveliu, atsidaro 180° kampu, durų lankstai su automatiniu pritraukimu.**
- **Centrinė cilindrinė spyna su 2 raktais.**

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 180

Durelių aukštis (kairėje) mm: 540

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 360

Priedai pasirinktinai:

Tinkamas lentynas žr. Nr. 929581.

Spalva:

Korpusas RAL 7035 šviesiai pilkas, priekis antracito spalvos RAL 7016, **dengta miltelinu būdu, lentynos cinkuotos.**

Pastaba:

Galimos kitos priekių spalvos: šviesiai pilka RAL 7035, ryškiai mėlyna RAL 5005. Kitos spalvos nesiūlomos.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------------------|
| Darbastalio ilgis | 1500 mm |
| Serijinis darbastalis | ne – plokštė per daug atsikišusi |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 490 mm |
| Spintelės plotis | 1200 mm |
| Darbastalio gylis | 700 mm |
| Stalčių skaičius | 1 |
| Stalviršio medžiaga | Buko Multiplex |
| Darbastalio storis | 40 mm |
| Svoris | 76 kg |
| Durelių aukštis (kairėje) | 540 mm |
| Spintelės gylis | 630 mm |
| Durelių aukštis (dešinėje) | 360 mm |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 700 kg |
| Darbastalis užrakinamas centriniu užraktu | taip |
| Darbastalio paviršius | lakuota bespalviu laku |
| Aukštis | 850 mm |
| medžiagos storis | 1,5 mm |
| Darbastalio aukštis | 850 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg |
| Plokštelės storis | 40 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % |
| Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai |
| Aukščio išlyginimas | 20 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produkto rūšis | Darbastalis |

Priedai

Spynos įvorė 225-010-9 be apyraktės

914202